

## KIT DE REPARACIÓN ROCKER 300/500



[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Aplicación / Especificación"  
tab\_id="1572272780861-2c6eaf2a-3b2d"]

|                      | <b>PILOT</b><br><b>Resistente</b><br><b>a</b><br><b>químicos</b> | <b>GAST</b>                         | <b>ROCKER</b><br><b>300</b>         | <b>ROCKER</b><br><b>300C</b>        | <b>ROCKER</b><br><b>400</b>         | <b>ROCKER</b><br><b>800</b>         | <b>ROCKER</b><br><b>801</b>         | <b>ROCKER</b><br><b>320</b>         | <b>ROCKER</b><br><b>440</b>         | <b>CHEMKER</b><br><b>300</b>        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                      | <input checked="" type="checkbox"/>                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Caudal de aire (lpm) | 60Hz: 37<br>50Hz: 31                                             | 60Hz: 53.3<br>50Hz: 43.3            | 60Hz: 23<br>50Hz: 20                | 60Hz: 23<br>50Hz: 20                | 60Hz: 37<br>50Hz: 34                | 60Hz: 100<br>50Hz: 80               | 60Hz: 80<br>50Hz: 68                | 60Hz: 14<br>50Hz: 12                | 60Hz: 27<br>50Hz: 25                | 60Hz: 20<br>50Hz: 18                |
| Max. Vacío (en Hg)   | 24                                                               | 25,5                                | 26,8                                | 24,8                                | 26,8                                | 26,4                                | 26,4                                | N / A                               | N / A                               | 26,8                                |
| Max. Presión         | 2.9 psi                                                          | 60 psi                              | N / A                               | N / A                               | N / A                               | N / A                               | N / A                               | 80 psi                              | 40-60 psi                           | N / A                               |
| Tubo / Puerto        | 1 / 4 in. Hose Barb                                              | Manguera de 3/8 de 3/8 pulg.        | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      | Manguera de 3/8 de 3/8 pulg.        | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      | Manguera de 5/16 de 5/16 pulg.      |
| Peso                 | 10,2 libras (4,6 kg)                                             | 14,4 libras (6,54 kg)               | 9,0 libras (4,1 kg)                 | 9,0 libras (4,1 kg)                 | 11,5 libras (5,2 kg)                | 16,8 libras (7,6 kg)                | 17,4 libras (7,9 kg)                | 9,0 libras (4,1 kg)                 | 18,5 libras (8,4 kg)                | 11,0 libras (5,0 kg)                |
| Motor                | 1/5 HP                                                           | 1/8 HP                              | 1/8 HP                              | 1/8 HP                              | 1/6 HP                              | 1/3 HP                              | 1/3 HP                              | 1/8 HP                              | 1/6 HP                              | 1/8 HP                              |
| Ruido                | N / A                                                            | <70 dBA                             | 50 dB                               | 50 dB                               | 52 dB                               | 68 dB                               | 68 dB                               | 50 dB                               | 52 dB                               | 50 dB                               |

**PILOTO económico resistente a químicos:**

- Filtración al vacío de rango medio
- Desecación
- Protocolos de descontaminación de cultivos
- Disolventes orgánicos / acuosos
- Soluciones ligeras de ácido / base

**PILOTO Resistente a químicos:**

- Filtración al vacío
- Desecación
- Extracción de fase sólida
- Microbiología
- Aspiración / Reemplazo para aspirador de agua
- Desgasificación
- Secado al vacío
- Succión de humo

**Bombas basculantes:**

- Prueba de filtración para microbiología
- Muestreo de aire
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

**Bombas de vacío Gast:**

- Análisis de sangre
- Respiradores / Nebulizadores
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Dental / Quirúrgico
- Controles de cruce de automóviles
- Equipo de artes gráficas
- Análisis de aire y gas
- Extractores de leche
- Esterilizadores
- Cepillos de aire
- Marcadores de espuma agrícola
- Atomizadores de aceite
- Equipo de laboratorio

[/vc\_wp\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Documentación / Medios" tab\_id="1572273203240-90b6aeec-8877"][Manual Rocker 440](#)

**ANIMACIONES**

[/vc\_wp\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_tabs][vc\_column][vc\_row]

**SKU:** 1240050 | **Categorías:** [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestras bombas de vacío se encuentran entre los suministros de microbiología de la más alta calidad de su tipo.

- **SKU:** 1240050
- **N ° de Modelo:** 167300-62
- **Caudal (lpm):** Parte
- **Caballo de fuerza:** N / A
- **Marca:** Rocker

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO