

## KP 321 PRESIÓN DIFERENCIAL



El registrador de datos de presión diferencial Bluetooth® KP 320 altamente preciso es el registrador de datos de alto rendimiento ideal para aplicaciones críticas de presurización de habitaciones. El KP 321 tiene los beneficios de nuestro registrador de datos KP 320 pero con un rango de presión diferencial mayor de  $\pm 10,000$  Pa.

- Comunicación Bluetooth® para teléfonos inteligentes y tabletas (Android e iOS)
- Gran capacidad de almacenamiento de 2 millones de puntos
- Se suministra con un soporte de pared y bloqueo antirrobo
- Descarga rápida de datos, 18,000 puntos / segundo
- Gran pantalla LCD de 2 líneas
- Software básico descargable gratuito



**SKU:** BELLKP 321 | **Categorías:** [Datalogger](#), [Presión diferencial](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO