

LAVADORA AUTOMÁTICA DE CRISTALERÍA (LAVADORA DESINFECTADORA)





Características:

- 1. Sistema de limpieza de alta eficiencia, diseñado con bomba europea confiable, brazo de pulverización optimizado y boquillas, y programa de autolimpieza.
- 2. Sistema de secado rápido y eficiente, diseñado con calentador de aire independiente, filtro HEPA y proceso de secado.
- 3. La temperatura de calentamiento del agua puede alcanzar 99 $^{\circ}$ C, mientras que la temperatura de secado del aire caliente puede alcanzar 120 $^{\circ}$ C.
- 4. Diseño de configuración profesional: acero inoxidable para resistencia a la corrosión; ventana de vidrio reforzado montado para obtener una visión clara del proceso de lavado.
- 5. Control de pantalla táctil PLC con 6 programas predefinidos (incluido un programa personalizado).
- 6. Protección de seguridad: cerradura electrónica de la puerta de seguridad para evitar la apertura inesperada de la puerta, el control doble de la temperatura del agua y del aire de secado y el interruptor de emergencia.
- 7. Procedimiento de lavado estándar (puede ser autodiseñado por el usuario)

Prelavado → Lavado con limpiador → Enjuague → Lavado con neutralización → Enjuague → Lavado con agua caliente → Secado

Modelo	BellAutWma-01	BellAutWma-02	BellAutWma-03	BellAutWma-04	
Capacidad	120L	220L	320L	420L	
Consumo de agua / ciclo	15L			25L	
Presión de agua de entrada	0.3 ~ 1.0Mpa				
ruido	<50dB	50dB <55dB			
Material	Acero inoxidable				
Consumo general de energía	6KW	6.5 / 16.5KW	6.5 / 18KW	18kW	



Consumo de energía-Lavado de agua	0.75KW		1.5 KW	2.8KW
Consumo de energía- calentamiento de agua	5KW	5 / 15KW		15KW
Consumo de energía-Secado	2.1 KW	3.6KW		
Fuente de alimentación	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz; 380 V, 50 Hz		380 V, 50 Hz
Bastidores de limpieza	PC 1	2 piezas	3 piezas	2 piezas
Bastidores de limpieza estándar	BKIR36 * 1	BKIR36 * 2	BKIR36 * 3	BKIR36 * 2
accesorios estandar	Una cubeta RBS A 150 más delgada (1 L), Una cubeta RBS A 375 neutralizador (1 L)			
Accesorios Opcionales	Interfaz USB, impresora, bastidores de limpieza			
Tamaño de la cámara de la lavadora (W * D * H) mm	600 * 629 * 465	600 * 629 * 658	600 * 629 * 820	688 * 700 * 703
Tamaño externo (W * D * H) mm	960 * 740 * 850	780 * 690 * 1760	790 * 690 * 1950	1100 * 900 * 2165
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1100 * 950 * 1050	1000 * 850 * 2100	1000 * 840 * 2180	1270 * 1025 * 2240
Peso bruto (kg)	145	330	350	400

SKU: N / A | Categorías: Lavadora automática de cristalería |



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellAutWma-01	Capacidad: 120L	Any SKU / Modelo
	BellAutWma-02	Capacidad: 220L	Any SKU / Modelo
	BellAutWma-03	Capacidad: 320L	Any SKU / Modelo
	BellAutWma-04	Capacidad: 420L	Any SKU / Modelo



INFORMACIÓN ADICIONAL