

## LEVANTADOR S-9000 / S-9002



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Perforación y Muestreo de Suelos](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Levantador S-9000 / S-9002

El extractor hace que sea más fácil levantar equipos de perforación manuales con una perforación transversal en la cabeza de impacto.

El aparato compacto y resistente utiliza una abrazadera de bola de acero.

Dispositivo de arrastre S-9000

El levantador ligero S-9000 se utiliza para tirar de taladros manuales. Se requiere un orificio transversal de 16 mm en la cabeza de impacto.

- Carrera 1000 mm
- Carga de elevación hasta 600 kg.
- Mecanismo de elevación continua.
- Uso rápido y fácil.
- Fácil y práctico.
- Peso: 5.8 kg.

Dispositivo de arrastre S-9002

El práctico dispositivo de tracción S-9002 se utiliza para tirar de varillas de sondeo con un diámetro de 22 mm. Está especialmente probado en uso con la sonda acústica apisonadora ligera.

- Carga de elevación de hasta 1000 kg.
- Mecanismo de elevación continua.
- Práctico, fácil manejo.
- Operación unipersonal.
- Peso: 8.1 kg.
- Incl. barra elevadora.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	S-9000	S-9002
Carga (kg)	600	1000
Rendimiento (mm)	16	22
Peso Total (kg)	5,8	8,1

Detalles de pedido:

- Art.-Nr .: 230029 S-9000

- Art.-Nr .: 230030 S-9002

Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO

COTECNO