

LONA ASTM DE 6' X 8' (2M X 2.4M) - H-4136



Lienzo de descuartizamiento

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM C702](#), [AASHTO T248](#)


Lona de despiece de alta resistencia para su uso en la selección y despiece de suelos y agregados. Todos los bordes están cosidos y cosidos.

H-4136 mide 6' x 8' (2m x 2.5m) y cumple con ASTM C109, C702; AASHTO T248

H-4135 mide 5' cuadrado (1,5 m) y no cumple con las especificaciones ASTM o AASHTO.

SKU: H-4136 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Cuadrado de lona](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4135

Lienzo cuadrado de 5' x 5' (1,5 m)

H-4136

Lona ASTM de 6' x 8' (2m x 2.4m)

Código del Producto

H-4136

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO