

## **LOWARA FHF 100-160/185 CENTRIFUGAL PUMP**



SKU: 100-160/185 | Categorías: Equipo Analitico |



#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## **LOWARA FHF 100-160/185 CENTRIFUGAL PUMP**

Part Number: 100-160/185



Especificaciones	
Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo I/min	1333-5000
Flujo m³/h	79.98-300
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	18.5
Potencia en HP	25.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85
Dimensiones / Pesos	
Diámetro del impulsor	Ø160

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	67
Peso Ib	148

Aplicación Civil, Agricultural, Industrial





<u>Ver PDF</u>



# INFORMACIÓN ADICIONAL