

LOWARA FHF 100-160/300 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 100-160/300 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 100-160/300 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-160/300



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1333-5833
Flujo m ³ /h	79.98-350
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2950-2960
Potencia kW	30
Potencia en HP	41.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	67
Peso lb	148
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO