

LOWARA LSN 2 - 40-25-200 HORIZONTAL VOLUTE CASING PUMPS



SKU: 2 - 40-25-200 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA LSN 2 - 40-25-200 HORIZONTAL VOLUTE CASING PUMPS

Part Number: 2 - 40-25-200



Especificaciones

Marca	Lowara LSN
Modelo	End Suction Pump
Tipo	LSN2 40-25-200
Presión de trabajo bar	16
Caudal en m ³ /h motor de 2 polos	
Motor rpm	2900
Temperatura máxima °C	-40 - +180

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Conexión de entrada	40
Conexión de salida	25
Peso kg	50
Peso lb	110

Aplicación

Water supply, water circulation, irrigation, coolant, condensate, desalinated water, oil brine, caustic, acid



La marca Lowara de Xylem es líder en el suministro de soluciones económicas a largo plazo para bombear y hacer circular agua limpia o contaminada. Las principales industrias atendidas son:

- **Servicios de edificios residenciales y comerciales:** circulación en sistemas de calefacción y refrigeración, agua caliente sanitaria, suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y soluciones de protección contra incendios.
- **Servicios públicos:** soluciones de abastecimiento de agua y calefacción urbana.
- **Agricultura:** soluciones de sistemas de riego.
- **Acuicultura:** soluciones de transporte de agua.
- **Minería:** soluciones de abastecimiento de agua y deshidratación.
- **Industria del petróleo y el gas:** soluciones para el transporte de agua pesada.
- **Industria general:** suministro de agua, aumento de presión, incluyendo alimentación de calderas, equipos de lavado

Las bombas Lowara, los accionamientos y las soluciones empaquetadas, como los grupos de aumento de presión y las estaciones elevadoras de aguas residuales, se desarrollan teniendo en cuenta el bajo costo del ciclo de vida. Eso significa productos robustos, altamente eficientes, fáciles de instalar y de servicio con una larga vida útil.

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO