

LOWARA LSN 4 - 80-50-315 HORIZONTAL VOLUTE CASING PUMPS



SKU: 4 - 80-50-315 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA LSN 4 - 80-50-315 HORIZONTAL VOLUTE CASING PUMPS

Part Number: 4 - 80-50-315



Especificaciones

Marca	Lowara LSN
Modelo	End Suction Pump
Tipo	LSN4 80-50-315
Presión de trabajo bar	25
Caudal en m ³ /h motor de 4 polos	
Motor rpm	1450
Temperatura máxima °C	-40 - +180

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø315
Conexión de entrada	80
Conexión de salida	50
Peso kg	126
Peso lb	278

Aplicación

Water supply, water circulation, irrigation, coolant, condensate, desalinated water, oil brine, caustic, acid



La marca Lowara de Xylem es líder en el suministro de soluciones económicas a largo plazo para bombear y hacer circular agua limpia o contaminada. Las principales industrias atendidas son:

- **Servicios de edificios residenciales y comerciales:** circulación en sistemas de calefacción y refrigeración, agua caliente sanitaria, suministro de agua, tratamiento de aguas residuales y soluciones de protección contra incendios.
- **Servicios públicos:** soluciones de abastecimiento de agua y calefacción urbana.
- **Agricultura:** soluciones de sistemas de riego.
- **Acuicultura:** soluciones de transporte de agua.
- **Minería:** soluciones de abastecimiento de agua y deshidratación.
- **Industria del petróleo y el gas:** soluciones para el transporte de agua pesada.
- **Industria general:** suministro de agua, aumento de presión, incluyendo alimentación de calderas, equipos de lavado

Las bombas Lowara, los accionamientos y las soluciones empaquetadas, como los grupos de aumento de presión y las estaciones elevadoras de aguas residuales, se desarrollan teniendo en cuenta el bajo costo del ciclo de vida. Eso significa productos robustos, altamente eficientes, fáciles de instalar y de servicio con una larga vida útil.

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO