

## MANGAS HYDRA ESTÁNDAR DE 2 "



### [vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]**Características**

\*El dispositivo sin purga proporciona muestras comparables de calidad de formación de TODOS los parámetros de pozos de diámetro pequeño (1.5 "y más grandes) para monitoreo a corto y largo plazo.

Desechable

\*Encaja en pozos 1.5 Schedule 40 y más grandes

\*Material estándar = virgen 4 mil PE.

\*Resistencia a la tracción 25-35 lb.

\*Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar = 600 ml.

### **Especificaciones Estándar 2 "**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]Tumbarse%20en%20el%20suelo,[14px]2.5%20%22ancho%20x%2030%22%20largo|[14px]Di%C3%A1metro%20lleno,[14px]1.5%20%22|[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%20600%20ml|[14px]Trazo%20de%20relleno,[14px]30%20%22[/vc\_table][[/vc\_column][[/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mangas Hydra De 2 "](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO