

MANÓMETRO DE PRESIÓN DE LODO BELLTRONIC



SKU: B-01-16-01-01-0400 | **Categorías:** [Sistemas de Presión de Lodo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Manómetro de Presión de Lodo Belltronic**

B-01-16-01-01-0400[/vc_column_text][vc_column][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Descripción del Manómetro de Presión de Lodo Belltronic B-01-16-01-01-0400:**

Manómetros de bomba de lodo de tubo vertical.

Los resistentes manómetros tipo tubo vertical brindan lecturas de presión confiables y precisas. Los medidores de tubería vertical proporcionan una visualización rápida y precisa de la presión de la bomba. Las aplicaciones principales son para tuberías verticales y para su montaje en bombas de lodo. Este estilo de manómetro ha estado en servicio durante muchos años y ha demostrado ser una forma resistente, confiable y segura de monitorear la presión de la bomba.

Calibre B-01-16-01-01-0100 para capacidades de hasta 20.000 PSI.

Calibre B-01-16-01-01-0400 para capacidades de hasta 6000 PSI.

Manómetro Tipo B-01-16-01-01-0400

Calibre B-01-16-01-01-0400 para capacidades de hasta 6000 PSI

Características:

- Capacidades estándar de:
- 1.000 p.s.i., 3.000 p.s.i. 5.000 p.s.i y 6.000 p.s.i., 70 Bar, 210 Bar 350 y 420 Bar.
- * Versión con tuerca de 2 "disponible.
- Diámetro: 7-5 / 8 ".
- Altura: 14-3 / 4 ".
- Rango de temperatura: -50 ° F a 180 ° F.
- El mecanismo de medición de líquido circundante minimiza el desgaste por vibración y golpes mecánicos.
- Los sellos de servicio pesado crean una barrera hermética alrededor del mecanismo del medidor.
- Lente de polímero transparente resistente a los impactos.
- Se conecta con tubería de línea roscada hembra de 2 ".

Manómetro Tipo B-01-16-01-01-0100

Calibre B-01-16-01-01-0100 para capacidades de hasta 20.000 PSI

Características:

- Diámetro: 4-7 / 8 ".

- Altura: 9-7 / 8 ".
- 7MPa, 14MPa, 21MPa, 25MPa, 35MPa, 40MPa, 60MPa, 80MPa, 100MPa, 120MPa y 160MPa, 1,000 PSI, 1500PSI 3,000 PSI. 5,000 PSI, 6,000 PSI, 10,000 PSI, 15,000 PSI y 20,000PSI, 70 bar, 140 bar, 210 bar, 350 bar, 420 bar, 700 bar, 1040 bar y 1400 bar.
- Rango de temperatura: -50 ° F a 180 ° F.
- El mecanismo de medición de líquido circundante minimiza el desgaste por vibración y golpes mecánicos.
- Los sellos de servicio pesado crean una barrera hermética alrededor del mecanismo del medidor.
- Combinación de tubería de línea roscada macho de 2 "y conexión de tubería roscada hembra de 1".

Especificación Técnica Principal

Parte-No.	Modelo	Descripción y parámetros técnicos	Observaciones
125-6	B-01-16-01-01-0100	Tamaños de esfera: esferas de 4-7/8" (123 mm) Precisión: $\pm 1,6\%$ del rango completo Rango de presión: 7MPa, 14MPa, 21MPa, 25MPa, 35MPa, 40MPa, 60MPa, 80MPa, 100MPa, 120MPa y 160MPa, 1,000 PSI, 1500PSI 3,000 PSI. 5,000 PSI, 6,000 PSI, 10,000 PSI, 15,000 PSI y 20,000PSI, 70 bar, 140 bar, 210 bar, 350 bar, 420 bar, 700 bar, 1.040 Bar y 1.400 Bar Tamaño: 6.5" x 6" x 10.2" (16.5 x 15 x 26 cm) Peso: 11 libras (5 kg).	
200-7	B-01-16-01-01-0400	Tamaños de esfera: esferas de 4-7 / 8 "(123 mm). Precisión: $\pm 1,6\%$ del rango completo. Rango de presión: 7MPa, 14MPa, 21MPa, 25MPa, 35MPa, 40MPa y 60MPa, 1,000 PSI, 1500PSI 3,000 PSI. 5,000 PSI y 6,000 PSI, 70 bar, 140 bar, 210 bar, 350 bar y 420 bar Tamaño: 6.5 "x 6" x 10.2 "(16.5 x 15 x 26 cm) Peso: 33 libras (15 kg).	

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad de presión

[6000](#)

COTECNO