

MANTA CALEFACTORA CON CONTROL ELECTRÓNICO 250ML BELL-MANCALCONELEC-250



Modo de regulación electrónica de temperatura con características de velocidad continua ajustable, hasta 450°C de calentamiento general.

SKU: B-01-29-0107-0303 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Model	Bell-ManCalConElec-50 Bell-ManCalConElec-100 Bell-ManCalConElec-250 Bell-ManCalConElec-500 Bell-ManCalConElec-1000 Bell-ManCalConElec-2000 Bell-ManCalConElec-3000 Bell-ManCalConElec-5000 Bell-ManCalConElec-10000 Bell-ManCalConElec-20000									
Código SKU	B-01-29-0107-0301	B-01-29-0107-0302	B-01-29-0107-0303	B-01-29-0107-0304	B-01-29-0107-0305	B-01-29-0107-0306	B-01-29-0107-0307	B-01-29-0107-0308	B-01-29-0107-0309	B-01-29-0107-0310
Función	Capacidad(ml) 50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000
Estructura	Modo	Conducción superficial del calor								
	Calefacción									
	Superficie									
	Max. Temp.(°C)	450°C								
Estructura	Elemento calefactor	Alambre de nicromo								
	Shell (capa aislante)	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad								
Controlador	Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2
	Modo de trabajo	Continuo								
Especificación	Tamaño exterior (mm)	ø 220x165				ø 280x220	ø 330x230	ø 340x245	ø 350x250	ø 425x320
	Tamaño del envase (mm)	230x230x195				290x290x300	340x340x350	360x360x300 390x390x310		430x430x350
	Tensión (V)	100~120V or 200~240V						200~240V		
	Peso Neto(Kg)	2.5				5.5	6.5	7.5	8	9.8
	Peso Bruto(Kg)	2.8				6	7	8	9.2	12
										20

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO