

MANTA CALEFACTORA CON PANTALLA DIGITAL 5000ML BELL-MANCALPANT-D5000



- Controlador de temperatura PID de pantalla única. Calentamiento rápido, uniformidad de temperatura y control de temperatura de alta precisión.
- Varias filas de tipo, producir como la investigación del cliente, forma hermosa, fácil de operar y eficaz.
- Sensor de temperatura PT100, con soporte de sensor ajustable y varillas de acero inoxidable.
- Hasta 450 °C equipo de calefacción general.

SKU: B-01-29-0107-0408 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-ManCalPant-D50 Bell-ManCalPant-D100 Bell-ManCalPant-D250 Bell-ManCalPant-D500 Bell-ManCalPant-D1000 Bell-ManCalPant-D2000 Bell-ManCalPant-D3000 Bell-ManCalPant-D5000 Bell-ManCalPant-D10000 Bell-ManCalPant-D20000																		
Código SKU	B-01-29-0107-0401	B-01-29-0107-0402	B-01-29-0107-0403	B-01-29-0107-0404	B-01-29-0107-0405	B-01-29-0107-0406	B-01-29-0107-0407	B-01-29-0107-0408	B-01-29-0107-0409	B-01-29-0107-0410									
Función	Capacidad (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000								
	Modo de calefacción	Conducción de calor superficial																	
	Temperatura máx. de la superficie (°C)	450°C																	
	Rango de control de temperatura	RT+20~250°C																	
Estructura	Elemento calefactor	Alambre de nicrom																	
	Carcasa (capa de aislamiento)	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad																	
	Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5								
Controlador	Modo de trabajo	Continuo																	
Especificación	Tamaño exterior (mm)	ø220×165				ø280×220		ø330×230		ø340×245		ø350×250		ø425×320		ø470×340			
	Tamaño del embalaje (mm)	230×230×195				290×290×300				340×340×350		360×360×300		390×390×310		430×430×350		510×510×380	
	Voltaje (V)	100 ~ 120V o 200 ~ 240V										200 ~ 240V							
	N.W. (kg)	2.5				5.5		6.5		7.5		8		9.8		16			
	G.W. (Kg)	2.8				6		7		8		9.2		12		20			

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO