

## MANTAS CALEFACTORAS DE AGITACIÓN MAGNÉTICA 2000ML BELL-MANCALAGI-M2000



- Calentamiento y agitación simultáneos, velocidad continua ajustable.
- Hasta 450 °C equipo de calefacción general

**SKU:** B-01-29-0107-0506 | **Categorías:** [Manto calefactor](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	
Código SKU											
Capacidad (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000	
Función	Conducción de calor superficial										
Temperatura máx. de la superficie (°C)	450°C										
Rango de velocidad	0 ~ 1600rpm										
Elemento calefactor	Alambre de nicrom										
Barra de agitación	PTFE										
Estructura	Carcasa (capa de aislamiento) Algodón de silicato de aluminio de alta calidad										
Potencia del motor	0.01kW										
Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5	
Controlador	Modo de trabajo Continuo										
Tamaño exterior (mm)	∅220×165	∅220×165	∅220×165	∅220×165	∅280×220	∅330×230	∅340×245	∅350×250	∅425×320	∅470×340	
Especificación (mm)	Tamaño del embalaje 230×230×195 230×230×195 230×230×195 230×230×195 290×290×300 340×340×350 360×360×300 390×390×310 450×440×360 510×510×380										
Voltaje (V)	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	200 ~ 240V	200 ~ 240V	200 ~ 240V	200 ~ 240V	
N.W.(Kg)			2.5			5.5	6.5	7.5	8	9.8	16
G.W. (Kg)			2.8			6	7	8	9.2	12	20

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO