

MANTO CALEFACTOR / DIGITAL LED (5000ML)



Características

- El calentador interno tiene forma de hemisferio, con alta eficiencia
- El material externo es acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.
- Ajuste de velocidad continuo, temperatura uniforme, fácil de operar con uso efectivo
- Adopta fibra de vidrio libre de álcalis, resistente a altas temperaturas con buen rendimiento de aislamiento
- La agitación son precisa y estable, con la solución líquida que se encuentra dentro un alcance de velocidad más amplio, especialmente en los experimentos de muestras con volúmenes pequeños

SKU: BellMantCalef-D5000II | Categorías: Manto calefactor |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

7

Modelo BellMantCalef-D5000II

Capacidad (ml)5000Temperatura máxima380°CTiempo de trabajo500Consumo de energia (W)1000

Fuente de alimentación AC220/110V±10%, 50/60Hz

 Tamaño interno(mm)
 Φ245*150

 Tamaño externo(mm)
 415*370*270

 Tamaño del paquete (mm)
 370*380*285

Peso neto (kg)
Peso bruto (kg)



INFORMACIÓN ADICIONAL