

MÁQUINA AUTOMATIZADA DE PRUEBAS DE DUREZA POR COMPRESIÓN DE ESPUMA IFD - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se utiliza para probar la dureza de la muestra comprimida del material, como esponja, espuma y otros elásticos porosos. Ponga la muestra bajo la placa de presión, la placa comprime la muestra con una velocidad específica hasta que la norma nacional requiera concavidad, la celda de carga envía la presión a la computadora, la procesa y la muestra, luego mide la dureza de la esponja, la espuma y otros materiales.

Estándar de diseño:

ASTM D 3574

Características:

- Dimensiones del empaque: (W * D * H) 700 * 920 * 1200MM
- Fuente de alimentación: monofásica, 220V \pm 10%, 50 / 60Hz (se puede designar)
- Peso bruto: 170kg

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQAUT-PD09 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

COTECNO