

## MÁQUINA DE DESINFECCIÓN DE AIRE MÓVIL-700



El desinfectante de aire es una máquina que esteriliza el aire. Además de matar bacterias, virus, moho, esporas, como la llamada esterilización, algunos modelos también pueden eliminar el formaldehído en el aire interior, el fenol y otros contaminantes orgánicos, pero también pueden matar o filtrar la fuente de alergia al polen, etc. Al mismo tiempo, el humo del cigarrillo y el olor a humo, el mal olor del inodoro, el cuerpo humano .

**SKU:** B-01-12-01-000707 | **Categorías:** [Purificador de Aire](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características de Máquina de desinfección de aire móvil:

**Esterilización Eficiente:** El efecto de Esterilización y Desinfección del plasma es buenísimo y el tiempo de acción es corto, mucho menor que la radiación ultravioleta de alta intensidad.

**Respetuoso con el Medio Ambiente:** La Esterilización y Desinfección por plasma funcionan en continuo, sin producir rayos ultravioletas, ozono y evitando la contaminación secundaria del medio ambiente.

**Alta Degradabilidad:** Mientras que el Desinfectador de Plasma desinfecte el aire, también puede degradar los gases nocivos y tóxicos del aire según el informe de detección del centro para el control y la prevención de enfermedades de China, la tasa de degradación en 24 horas es del 91% del Formaldehído, 93% de Benceno, 78% de Amoníaco y 96% de Xileno. Al mismo tiempo, puede eliminar efectivamente contaminantes como el humo.

**Bajo Consumo Energético:** El potencial del Desinfectador de Aire de Plasma es 1/3 del desinfectador ultravioleta, lo que ahorra mucha electricidad, para 150 habitaciones, la Máquina de plasma es de 150W, la Máquina ultravioleta es de 450W o más.

**Larga Vida Útil:** Bajo el uso normal del desinfectador de plasma, la vida útil de diseño es de 15 años, mientras que el ultravioleta desinfectador es de solo 5 años.

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-12-01-000704	B-01-12-01-000705	B-01-12-01-000706	B-01-12-01-000707
Modelo	BellMaqDesMov-200B	BellMaqDesMov-300	BellMaqDesMov-500	BellMaqDesMov-700
Estado de desinfección				
Volumen de aplicación (M <sup>3</sup> )	100	150	200	300
Rendimiento de ozono (mg/h)	3000	5000	7000	10000
Energía ultravioleta(W)	36x4	36x6	36x8	36x12
Intensidad ultravioleta(um/cm <sup>2</sup> )	10000	10000	10000	10000

**Código del Producto**    **B-01-12-01-000704**    **B-01-12-01-000705**    **B-01-12-01-000706**    **B-01-12-01-000707**

Tamaño del producto (mm)    440x350x780    440x440x880    480x260x1650    510x330x1800

Poder Total(W)    200    300    500    700

Fuente de Alimentación:220V/50Hz. Categorías de seguridad: Tipo 1 Categoría B Ruido de 70 dB, Temperatura ambiental: 5to 40°C



## MOBILE AIR CLEANER PURIFIER WITH HEPA UV STERILIZER AIR DISINFECTION

**AIR DISINFECTION MACHINE**

- ▶ **Stainless steel filter mask**
- ▶ **Electrostatic adsorption**
- ▶ **Negative oxygen ion to make air pure and clean**

## OUR STRENGTH



Accept  
customization



Quality Service



Professional team



After-sales  
Guarantee



Manufacturer's  
Direct Hair

## WIDELY USED



Clean Room



Operation room



Treatment Room




Purification Project



Inpatient Ward

## PRODUCT INTRODUCTION





control panel

wall mounting type



control panel


movable type



control panel

vertical type

## PRODUCT PHOTOGRAPH



## PRODUCT DETAILS



### Outlet

Outlet part includes automatic wind deflector and clean screen pack. the instrument is working, don't put his hand into the outlet.

### Operation panel

Wall-mounted operation panel





## Operation panel

Mobile operator panel

## Remote control

Nified Remote Full



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO