

## MÁQUINA DE MONTAJE METALGRÁFICO BELL-PREAUT-MMM2A



Bell-PreAut-MMM2A esta Máquina de Montaje permite incrustar aquellas muestras de forma o tamaño inadecuado para cumplir con posteriores pasos de preparación de la muestra para conseguir el plano de inspección deseado. También protege los bordes o evita los defectos superficiales causados por el proceso de preparación.

**SKU:** B-01-25-0600-0101 | **Categorías:** [Máquina de brochado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En el laboratorio metalográfico moderno, la ampliamente utilizada máquina semiautomática o automática de esmerilado y pulido tiene especificaciones para el tamaño de la muestra. Para cumplir este requisito, la muestra debe incrustarse, por lo que la máquina de incrustaciones se ha convertido en un elemento imprescindible en el laboratorio metalográfico. Uno de los equipos

Especificaciones:

|  | <b>Modelo</b> | <b>Bell-PreAut-MMM2A</b>         |
|--|---------------|----------------------------------|
| Codigo SKU   |               | B-01-25-0600-0101                |
| Diámetro del molde                                 |               | φ22 / φ30 /φ40/ 50mm (elija uno) |
| Rango de tiempo de mantenimiento de la temperatura |               | 1-99Min                          |
| Rango de ajuste de la temperatura                  |               | 35~200 °C                        |
| Tensión de entrada                                 |               | monofásico, 220 V, 50 Hz         |
| Max. Potencia                                      |               | 1650W                            |
| Peso neto  |               | 50Kg                             |
| Dimension  |               | 395*460*560mm                    |

COTECNO