

MÁQUINA DE MONTAJE METALOGRÁFICO BELL-PREAUT-MMM3



La máquina automática de incrustación de muestras metalográficas es una máquina de montaje multifuncional refrigerada por agua para

montaje de diversas muestras. Incrusta piezas de trabajo pequeñas e irregulares. Después del montaje, es conveniente realizar

operaciones de esmerilado y pulido en la pieza de trabajo y también es beneficioso para los usuarios observar la estructura de

el material bajo el microscopio metalográfico más convenientemente.

Esta máquina adopta el control hidráulico. La mayor característica es que el cuerpo del cilindro adopta un proceso especial

diseño, y el proceso de incrustación se completa en 5 minutos.

SKU: B-01-25-0600-0105 | Categorías: Máquina de brochado |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo Bell-PreAut-MMM3

45Kg

Codigo SKU B-01-25-0600-0105

Especificación de prensado de la muestra \$\phi22mm, \phi30mm, \ph45mm, (elija 1)\$

Potencia calorífica 1000W
Tensión de entrada 220V 50HZ

Tiempo de preparación de la muestra 5min

Método de refrigeración por agua

Dimensiones 435×520×605

Peso Neto



INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Voltaje nominal (V) 220V 50HZ

2021 Peso Neto (kg) 45Kg