

MÁQUINA DE MONTAJE METALGRÁFICO BELL-PREAUT-MMM3



La máquina automática de incrustación de muestras metalográficas es una máquina de montaje multifuncional refrigerada por agua para montaje de diversas muestras. Incrusta piezas de trabajo pequeñas e irregulares. Después del montaje, es conveniente realizar operaciones de esmerilado y pulido en la pieza de trabajo y también es beneficioso para los usuarios observar la estructura de el material bajo el microscopio metalográfico más convenientemente. Esta máquina adopta el control hidráulico. La mayor característica es que el cuerpo del cilindro adopta un proceso especial diseño, y el proceso de incrustación se completa en 5 minutos.

SKU: B-01-25-0600-0105 | **Categorías:** [Máquina de brochado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-PreAut-MMM3
Codigo SKU		B-01-25-0600-0105
Especificación de prensado de la muestra		φ22mm, φ30mm, φ45mm, (elija 1)
Potencia calorífica		1000W
Tensión de entrada		220V 50HZ
Tiempo de preparación de la muestra		5min
Método de refrigeración		refrigeración por agua
Dimensiones		435×520×605
Peso Neto		45Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Voltaje nominal (V) [220V 50HZ](#)

2021 Peso Neto (kg) [45Kg](#)

COTECNO