

## MÁQUINA DE MONTAJE METALOGRÁFICO BELL-PREAUT-MMM5ST



La máquina automática de incrustación de muestras metalográficas es una máquina de montaje multifuncional refrigerada por agua para

montaje de diversas muestras. Incrusta piezas de trabajo pequeñas e irregulares. Después del montaje, es conveniente realizar

operaciones de esmerilado y pulido en la pieza de trabajo y también es beneficioso para los usuarios observar la estructura de

el material bajo el microscopio metalográfico más convenientemente.

Esta máquina adopta el control hidráulico. La mayor característica es que el cuerpo del cilindro adopta un proceso especial

diseño, y el proceso de incrustación se completa en 5 minutos

SKU: B-01-25-0600-0104 | Categorías: Máquina de brochado |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## Espeicificaciones:

Modelo Bell-PreAut-MMM5ST

45Kg

Codigo SKU B-01-25-0600-0104

Especificación de prensado de la muestra \$\phi22mm, \phi30mm, \ph45mm, (elija 1)\$

Potencia de calentamiento 2400W

Tensión de entrada 220V 50HZ

Presión de preparación de la muestra 0-10MPa

Tiempo de preparación de la muestra 5min

Método de refrigeración refrigeración por agua

Dimensiones 435×610×430mm

Peso Neto



## INFORMACIÓN ADICIONAL