

MÁQUINA DE MONTAJE METALGRÁFICO BELL-PREAUT-MMM5ST



La máquina automática de incrustación de muestras metalográficas es una máquina de montaje multifuncional refrigerada por agua para montaje de diversas muestras. Incrusta piezas de trabajo pequeñas e irregulares. Después del montaje, es conveniente realizar operaciones de esmerilado y pulido en la pieza de trabajo y también es beneficioso para los usuarios observar la estructura de el material bajo el microscopio metalográfico más convenientemente. Esta máquina adopta el control hidráulico. La mayor característica es que el cuerpo del cilindro adopta un proceso especial diseño, y el proceso de incrustación se completa en 5 minutos

SKU: B-01-25-0600-0104 | **Categorías:** [Máquina de brochado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-PreAut-MMM5ST
Codigo SKU	B-01-25-0600-0104
Especificación de prensado de la muestra	φ22mm, φ30mm, φ45mm, (elija 1)
Potencia de calentamiento	2400W
Tensión de entrada	220V 50HZ
Presión de preparación de la muestra	0-10MPa
Tiempo de preparación de la muestra	5min
Método de refrigeración	refrigeración por agua
Dimensiones	435×610×430mm
Peso Neto	45Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO