

## MÁQUINA DE PRUEBA DE FLEXIÓN - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

Se utiliza para probar la resistencia a la flexión de la manija, a parte de especificar la carga en la manija lentamente, verifica la solidez de la conexión entre dos partes.

### Especificaciones:

- El actuador de servomotor genera una fuerza vertical máxima de 250n
- Diámetro de la barra de torsión:  $10 \pm 1$  mm
- Capacidad: 100n (ajustable)
- Contador: Deténgase cuando alcance el ajuste
- Trazo de prueba: ajustable
- Dimensión de salida: 750 \* 452 \* 875 mm (L \* W \* H)
- Estándares de diseño: Bs En 12983-1

**SKU:** BELLH-PROMAN-F22 | **Categorías:** [Equipo de prueba de utensilios de cocina](#) |

COTECNO