

MÁQUINA DE PRUEBA DE REBOTE DE ESPUMA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

El probador de rebote de espuma está diseñado de acuerdo con las normas de prueba ISO 8307 y ASTM D 3574. A través de un diámetro específico y una bola de masa, caiga sobre la muestra de espuma desde cierta altura, calcule el porcentaje entre la altura máxima de caída y la altura de rebote, indique la capacidad de recuperación de la espuma según la tasa de resorte.

Utiliza el control de PLC, la pantalla LCD y el puerto USB para generar resultados de prueba.

Estándar de diseño:

ISO8307, ASTM D 3574

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-RB19 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

COTECNO