

MÁQUINA DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO / PARA PAPEL- MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se aplica para probar la resistencia a la rotura del papel crudo, cartón corrugado, cuero, tela y cuero sintético. Registra el valor de la fuerza, mantiene automáticamente el valor máximo de la resistencia a la fractura, los grados de descomposición han mejorado 100 veces más que el tipo de visualización de la aguja. Este equipo es importante para controlar la calidad del producto.

Aplicado para probar la resistencia a la rotura de las cajas para embalaje, de equipos de electrónica, electrodomésticos, cables, ferretería, bicicletas, bolsos, alimentos, calzado, ropa, muebles, etc.

Características:

1. Servo informático.
2. Multifunción.
3. Timbre aplastamiento y borde de compresión.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRUR-A01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

COTECNO