

MÁQUINA DE PRUEBA DE RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE CARTÓN - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es apto para productos envasados con papel corrugado, como instrumentos electrónicos, aparatos eléctricos, hardware, bicicletas, valijas, alimentos, calzado, muebles, etc., para probar la resistencia a la rotura de la caja de papel; También puede probar tela y cuero sintético.

Características:

Máquina de prueba de rotura de envases

1. Motor anti-vibraciones 1/8 HP
2. Método: automático
3. papel, pruebas de cartón

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRUR-C01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

COTECNO