

MÁQUINA DE PRUEBA DE TENSIÓN PARA MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Esto se fabrica con acero inoxidable de calidad óptima, aleaciones y otros componentes esenciales con la ayuda de tecnología desarrollada y maquinaria moderna para cumplir con los requisitos del cliente. Estas máquinas son probadas y verificadas por nuestros hábiles profesionales en diversos parámetros de calidad.

Para cumplir con la IEC60335, UL60335, GB4706. 1-2005, GB4943 y otra prueba estándar de bienestar del hogar y global, con JJG795-2004, JJG690-2003 pautas de seguridad de los requisitos previos de confirmación metropolitana. Operación útil, el voltaje de rendimiento se muestra mediante un medidor de tablero computarizado, claro, natural y preciso. La innovación impulsada, el diseño sensato, y tiene los beneficios de una alta exactitud, una gran calidad inquebrantable.

Parámetros:

- Voltaje de prueba: CA 0 ~ 5 (kV) DC 0 ~ 1.5 (kV)
- La precisión de la función: CA 0.5 ~ 5 (kV) DC 0.5 ~ 1.5 (kV) $\leq + 5\%$
- La corriente de ruptura: CA 0.5 / 1/2/5/10/100 (mA)
- La precisión de la función: DC 0.5 / 1/2/5/10 (mA) $\leq + 5\%$
- Forma de onda de rendimiento: onda sinusoidal de 50Hz o DC
- Tiempo: 1 ~ 99 (s) manual $\infty + 5\%$
- Control de rendimiento: AC: 500VA DC: 150VA
- Función: función avanzada
- Prueba: pasar / caer plana decepción precaución
- Necesidades naturales: adherencia relativa $\leq 75\%$ HR temperatura ambiente 0 ~ 40oC
- Control: la utilización de potencia estática es inferior a 30VA.
- Peso: 25kg
- Volumen: (WxHxD) mm3 380x200x315
- Alimentación de control: CA 220V + 50Hz 10% + 5%

- MS2670B-IC

- Capacidad fundamental: levantamiento manual, alerta de paso / avance corto, trabajo de garantía de avería

SKU: BELLH-MAQPRU-MV09 | **Categorías:** [Máquina de prueba de electrodomésticos para el hogar](#) |

COTECNO

COTECNO