

MÁQUINA DE PRUEBA DE TENSIÓN SERVO - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se puede utilizar para hacer pruebas de tensión, desprendimiento, desgarramiento, adherencia con diferentes abrazaderas según los requisitos del cliente y las normas internacionales.

Características

- Adoptando la plataforma Windows, y todas las configuraciones de parámetros pueden procesarse en el cuadro de diálogo, y funciona fácilmente;
- Usando una operación de pantalla única; No es necesario cambiar la pantalla;
- Con tres idiomas en chino simplificado, chino tradicional e inglés, la interfaz del software se puede - -cambiar fácilmente.
- El patrón de los informes de prueba puede ser autodesignado; Los datos de prueba se pueden mostrar - directamente en la pantalla principal;
- Elegir el modo traslacional y comparativo al mismo tiempo para realizar una comparación de datos de curva;
- Con una variedad de unidades de medida, las medidas en Imperial y métricas son conmutables;
- Con función de auto-retorno y auto-corrección;
- Con la función de ampliación automática, para lograr el tamaño más adecuado de los gráficos
- Con los métodos de prueba definidos por el usuario; Con función de análisis de datos experimentales;
- Modelos de alta calidad, precisos y confiables con precio razonable

Standards:

Astm D903,f2258,cns-11888,jis K6854,bs En14410-2003,yy/t 0729.gost 21751.

Especificaciones:

- Capacity:50-200kg Germany Brand Tectis Load Cell
- Motor:400w Panasonic Servo Motor
- Drive:400w Panasonic Servo Drive

- Ball Screw:taiwan Brand Ball Screw
- Control System:lcd With Build-in Printer/pc With Windows 7 System
- Test Speed:0.1-500mm/min(Adjustable)
- Vertical Test Space:900mm(Including Fixture)
- Load Resolution:1/250,000
- Load Accuracy:≤0.5%
- Unit:gf/kgf/n/kn/lbf/t
- Dimension:250*515*1250mm(L*w*h)
- Weight:70kg Approx
- Power:1-ph,ac 220v,50hz

SKU: BELLH-MAQPRU-SC01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de textiles](#) |

COTECNO