

MÁQUINA DE PRUEBA DE TRACCIÓN UNIVERSAL - MARCA BELLTRONIC



Las máquinas de prueba universales de 20kN consisten en energía impulsada por energía eléctrica y estructuras robustas de doble columna con excelente rigidez en el bastidor de carga. La máquina de prueba universal tiene un rango de trabajo de 0kN a 20KN y mantiene una precisión de $\pm 0.5\%$ de la carga mostrada en el rango. Equipada con un software profesional inteligente del sistema de prueba universal BELLH-SOF1, una vez que se inicia el sistema, la máquina de prueba universal se realiza automáticamente con una velocidad de 0.1 ~ 500 mm / min (ajustable por PC) en pruebas de Stoke (incluyendo el accesorio) de 1200 mm. El equipo utiliza el diseño industrial humanizado, el peso ligero, fácil de mover, se puede poner sobre la mesa.

Esta máquina de prueba universal de tracción puede realizar pruebas de tracción, desgarro, pruebas de desprendimiento, pruebas de adherencia con diferentes abrazaderas para papel, cinta, película, acero, cuero, tela, textiles y otros tipos de materiales. El valor máximo se puede personalizar: 20KN, 50KN, 150KN, 5T, 1000T ... ETC

Esta máquina de prueba de tracción universal utiliza el motor para impulsar el tornillo para mover los accesorios. Fije la muestra entre el dispositivo superior e inferior y jale la muestra por el dispositivo superior hacia arriba con la velocidad especificada. La celda de carga que se conecta con el accesorio superior detectará la fuerza y luego la convertirá en señal de voltaje a la pantalla de visualización. El valor de la fuerza se mostrará automáticamente en la pantalla.

Prueba de aplicaciones:

- * Deformación bajo carga definida: deformación de prueba bajo carga definida de muestra probada
- * Carga bajo deformación definida: carga de prueba bajo deformación definida de la muestra analizada
- * El software puede emitir un informe con los resultados para max. fuerza, alargamiento, resistencia a la tracción, resistencia al pelado, resistencia al desgarro, resistencia a la compresión, etc.

Esta máquina de prueba universal puede realizar diferentes pruebas según los requisitos del cliente, tales como prueba de destilación, prueba de pelado, prueba de rasgado, prueba de compresión, prueba de flexión con diferentes pinzas.

Aplicaciones Estándar (incluyendo pero no limitado a ...):

ASTM, JIS, CE, ISO, EN, BS EN, SAE, FTM ... etc.

Especificación:

SKU: BELLH-MAQENST-U01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

COTECNO