

MÁQUINA DE PRUEBA DINÁMICA DE CUERO IMPERMEABLE - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

El método de prueba que utiliza material limpio colocado dentro de la bola, y la bola en sí es la suma del peso de la impedancia, debe cumplir con los requisitos bajo esta condición de detección de bobinado e índice de penetración de material impermeable; utilizando los últimos sensores y componentes especialmente diseñados. Siempre a medida que se alcanza el material de prueba por infiltración de agua en el interior de forma inmediata y automática, o cuando se alcanza el tiempo establecido (número de pruebas), la máquina se detiene automáticamente y muestra la hora o las horas.

Especificaciones:



Aplicado:

Aplicado para probar el rendimiento del cuero en calzado, indumentaria, industria de bolsos de equipaje, laboratorios de investigación; Departamentos de inspección de materias primas, arbitraje y supervisión técnica.

SKU: BELLH-MAQPRU-DC01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

COTECNO