

MÁQUINA DE PRUEBA HDT VICAT - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se utiliza para determinar la deflexión de la calefacción y la temperatura de reblandecimiento Vicat del plástico, caucho, etc. Es un instrumento esencial para la institución de I + D, en la universidad y el departamento de control de calidad de las empresas. Además, los portamuestras tienen función de arriba y abajo. Pero esta máquina no se puede conectar con la computadora.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-HDT2 | **Categorías:** [Equipo de prueba de caucho y plástico](#) |

COTECNO