

MÁQUINA DE PRUEBA UNIVERSAL PROGRAMABLE - MARCA BELLTRONIC



La máquina de prueba universal programable puede hacer prueba de tracción, prueba de rasgado, prueba de desprendimiento, prueba de unión con diferentes abrazaderas para tela, alambre, caucho, acero, plástico y otros tipos de materiales.

Esta máquina de prueba universal utiliza el motor para impulsar el tornillo para mover los accesorios. Fije la muestra entre el dispositivo superior e inferior y jale la muestra por el dispositivo superior hacia arriba con la velocidad especificada. La celda de carga que se conecta con el accesorio superior detectará la fuerza y luego la convertirá en señal de voltaje a la pantalla de visualización. El valor de la fuerza se mostrará automáticamente en la pantalla.

Aplicaciones:

- * Deformación bajo carga definida: deformación de prueba bajo carga definida de muestra probada
- * Carga bajo deformación definida: carga de prueba bajo deformación definida de la muestra analizada
- * El software puede emitir un informe con los resultados para max. fuerza, alargamiento, resistencia a la tracción, resistencia al pelado, resistencia al desgarro, resistencia a la compresión, etc.

Esta máquina de prueba universal puede realizar diferentes pruebas según los requisitos del cliente, tales como prueba de pelado, prueba de rasgado, prueba de compresión, prueba de flexión con diferentes pinzas.

Estándar de diseño:

- * Ensayo de tracción: ASTM D882 ASTM D 638 / ISO 527-1 / 2
- * Prueba de flexión ISO-178 / ASTM D 790
- * Prueba de rasgadura ¼ ASTM D 624
- * Prueba de cáscara: ASTM D 3330
- * Prueba de compresión: ASTM D 659

Especificación:



SKU: BELLH-MAQPRUP-01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

COTECNO

COTECNO