

MÁQUINA DE PRUEBAS DE DURABILIDAD DE FLEXIÓN - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es aplicable para probar la resistencia del impacto oscilante del asa, las líneas de costura y toda la estructura de los equipajes. Los métodos de prueba son los siguientes: Primero, cargue el objeto con el peso de carga indicado. Y luego haga la prueba a la muestra con la velocidad de 30 veces por minuto y la altura de impacto de 4 pulgadas por 2500 veces. El resultado de la prueba se puede tener en cuenta la mejora de la calidad.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPDU-F11 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

COTECNO