

## MÁQUINA ELÉCTRICA DE ADHESIÓN DE CINTA DE DOS BALANCEO - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

Esto adhiere la cinta adhesiva a la placa de acero estándar con un peso y una velocidad constantes para configurar la muestra para la prueba de pelado y la prueba de mantenimiento. La gama ofrecida es fabricada por nosotros utilizando material de calidad óptima con la ayuda de tecnología innovadora y maquinaria desarrollada para satisfacer las necesidades del cliente.

### Características:

- Se utiliza para configurar el espécimen para la calidad de pelado.
- Prueba de fuerza de retención.

### La acreditación:

ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; QS-9000; ISO 14001:2004; CE, SGS, SMC, CMC, CPA, CE,CMA,IMC

### Especificaciones:



**SKU:** BELLH-MAQ1ELE-CB05 | **Categorías:** [Equipo de prueba de cinta adhesiva](#) |

COTECNO