

MÁQUINA LÍMITE LÍQUIDO, ASTM CON CONTADOR -H-4228



SKU: H-4228 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Límite Líquido](#), [Límites de Atterberg](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de límite de líquido operada a mano tiene un contador de revoluciones mecánicas conectado al eje para registrar el número de gotas en la taza de límite de líquido. Incluye H-4229 ASTM herramienta de ranurado y bloque de calibre. La manivela se puede cambiar para operación con la mano izquierda o derecha. Cumple con [ASTM D4318](#); AASHTO T89, T90. Envío wt. 9 lbs. (4.1kg)

La máquina de límite de líquido ASTM con contador admite los siguientes estándares: [ASTM D4318](#), AASHTO T89, AASHTO T90



H-4229P

Límite Líquido ASTM
Herramientas de ranurado de
plástico (10 pz)



H-4232

Herramienta de ranurado de
metal de límite líquido, AASHTO



H-4930.250

Plato de evaporación de
porcelana; 250 ml de capacidad,
115 mm di. x 45 mm de altura



H-4904

Espátula, borde recto, 4 "x .75"
(102 mm x 19 mm)



H-4915.025

Cilindro graduado de vidrio;
Capacidad: 25ml



H-4233

Probador de Resistencia del Límite Líquido



H-4222D

Durómetro (escala D)



H-4231.2

Copa de acero inoxidable con tornillos (no ASTM)

[/tab]
[/tabgroup]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO