

## MARCOS ESPACIALES PARA PRUEBAS DE FLEXIÓN





Un rango grande de máquinas para pruebas de flexión pueden estar diseñadas para cumplir con los requerimientos específicos de los clientes. Algunos ejemplos de máquinas especiales para pruebas de flexión y marcos de carga están mostrados a continuación:

<b>Tipo de Marco de Carga</b>	Tipo C	Tipo C
<b>Capacidad</b>	600 kN	600 kN
<b>Tamaño Máximo de la Muestra</b>	600x600x6000 mm	500x500x3000 mm
<b>Paquete Hidráulico</b>	UTC-4830	UTC-4840
<b>Recorrido del Piston</b>	400 mm	600 mm
<b>Tipo de Marco de Carga</b>	Tipo U	Tipo C
<b>Capacidad</b>	1000 kN	600 kN
<b>Tamaño Máximo de la Muestra</b>	1500x1500x6000 mm	500x500x3000 mm
<b>Paquete Hidráulico</b>	UTC-4850	UTC-4840
<b>Recorrido del Piston</b>	800 mm	600 mm

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



COTECNO