

MEDICIÓN DE PLOMO



SKU: N / A | **Categorías:** [Medición de cables](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelos
	TP-BNCI-100	Cable individual para medir plomo TP-BNCI-100	Any Modelos
	TP-BNCI-100-Set	Kit de cable para medir plomo (4 cables de medición) TP-BNCI-100-Set	Any Modelos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

Cable para medir plomo TP-BNCI-100

El **cable de medición TP-BNCI-100** es un cable BNC blindado de 1 metro de largo de un solo extremo para enchufes tipo banana de 4 mm. Se debe utilizar con entradas de osciloscopio de un solo extremo. El conector BNC en un extremo se conecta directamente al instrumento. Los otros dos extremos cuentan con un único conector tipo banana apilable de 4 mm, en el que se pueden enchufar puntos de prueba específicos, abrazaderas o sondas.

El **cable de medición TP-BNCI-100-Set** viene con un kit que contiene 4 cables de medición. Los cables de medición también se pueden pedir individualmente.

[/vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO