

MEDIDOR DE CONTRASTE PARA HORNEADO BC-10 PLUS



- El BC-10 Plus es un colorímetro portátil diseñado para evaluar el color en productos horneados, fritos, ahumados y procesados como también la consistencia del color y apariencia en ingredientes y productos terminados en diferentes ambientes.
- El Medidor de Color BC-10 Plus es capaz de medir el color en $L^*a^*b^*$ y evaluar las características de luminosidad y oscuridad usando la Unidad de Contraste para Horneado (BCU).
- Este instrumento confiable permite a los usuarios establecer y cumplir con los estándares de la industria en forma más eficiente, mantener consistencia y monitorear el proceso de horneado y producción en forma más efectiva. El BC-10 Plus es simple de usar, compacto liviano y operado a baterías haciéndolo ideal para los profesionales en la industria de alimentos.

SKU: BC-10 Plus | **Categorías:** [Medidores de Color/ Colorímetros](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Nueva pantalla amplia y fácil de leer
- Iluminación por lámpara de Xenon asegurando mediciones de color repetibles y correctas
- El BC-10 Plus se ajusta a placas BCRA específicas
- Puede desplegar Unidades de Contraste para Horneado (BCU), o valores de color L*a*b*, o ambos
- Función de muestra promedio (hasta 16 mediciones para promediar muestras de color desparejas)

Especificaciones

Modelo	BC-10 Plus
Sistema de Iluminación/Visión	8° : di (8° ángulo de iluminación/visión difusa)
Rango de Pantalla	0.01 to 5.25 BCU
Tiempo de Medición	Aprox. 1 seg.
Área de Medición	Aprox. ø8 mm
Repetitividad	Desviación Estándar dentro de ΔE^*ab 0.1 (cuando un plato de calibración blanco es medido 30 veces a intervalos de 10 seg.)
Capacidad Estadística	Mínimo, Máximo y Medio de computación en últimas 16 mediciones. Puede almacenar hasta 1,000 set de datos
Fuente de Alimentación	4 baterías AA alcalinas secas o baterías recargables de níquel hidruro metálico
Tamaño	66 x 159.5 x 85 mm
Peso	420 g (sin baterías)

Accesorios Incluidos



CR-A94 Estuche liviano



CR-A93 Tapa protectora



CR-A89 Máscara objetiva



IF-A25 Cable USB

COTECNO