

MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE MG-411



- Utilizado para mediciones precisas de recubrimiento no magnético en superficie ferrosa.
- Se utiliza para la medición de capas de barniz (pintura), aislamiento - revestimientos anticorrosión o lámina de plástico colocada en base de acero.
- El resultado se muestra en μm .
- MG-411 ahora garantiza una estabilización rápida de las lecturas.
- Permite la calibración del usuario en la superficie sin recubrimiento (0 puntos) y con el grosor libremente elegido estándar.
- La función "HOLD AUTO" congela el resultado en la pantalla.
- La estabilización de la lectura es confirmada por una señal de sonido.
- Superficie plana mínima para medir: 1 cm^2
- Diámetro mínimo de un tubo con un recubrimiento medido: $2,5 \text{ cm}$
- Función de apagado automático para guardar la batería.
- Dos tipos de fuente de alimentación: batería de 9V o adaptador de corriente (opcional).
- LCD grande y fácil de leer.
- Carcasa estanca IP-66.
- 24 meses de garantía.

Rango	Resolución	Exactitud	Peso	Energía	Dimensiones (mm)
$0 \div 1999 \mu\text{m}$	$1 \mu\text{m}$	$\div 199 \mu\text{m}$ 0: $\pm 2\% \pm 2 \mu\text{m}$ $200 \div 1999 \mu\text{m}$: $\pm 2\%$	220 g	Batería 9V, prisionero de guerra. adaptador 12 V	L = 149 W = 82 H = 22

SKU: BELLMG-411 | **Categorías:** [Serie 410](#) |

COTECNO