

MEDIDOR DE FLUJO DE GUSTAVSSON BELLH-MEDFLUKOGUST



El medidor de flujo Gustavsson de polvos metálicos se produce de acuerdo con la norma ISO 13517. Se utiliza para medir el caudal del polvo metálico y las mezclas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Caudalímetro](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Principio:

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Medición del tiempo requerido para que 50 g de un polvo metálico fluyan a través del orificio de un embudo calibrado de dimensiones estandarizadas.[/vc_wp_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aparato:

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

- Cannel calibrado
- Base libre de vibraciones y horizontal
- Equilibrio
- Cronógrafo
- Esmeralda china

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO