

MEDIDOR DE LA DUREZA DEL AGUA- MARCA BELLTRONIC





MEDIDOR DE DUREZA DEL AGUA, DISEÑO INTELIGENTE DE CHIP, CON LA CALIBRACIÓN

Modelo	BellProVH-200 Medidor de dureza del agua	BellProVH-300 Medidor portátil de dureza del agua
Rango	0 ~ 10 mmol/l or 0 ~ 1000 mg/l (CaCO ₃)	
Resolución	0.01 y 0.1 unidades de dureza	
Precisión	± 5% FS	
Compensación de temperatura	(5 ~ 50) 8451 (automático o manual)	(5 ~ 50) 8451 (automático)
Conector de comunicación	RS232	No
Solución de calibración	B1, B2 y B3 una botella cada (250 ml)	B1, B2 y B3 una botella cada (100 ml)
Almacenamiento de datos	128 grupos	99 grupos
Potencia	DC9V adaptador de corriente	2 pilas AA (1.5 V x 2)
Clasificación IP	No	IP57 impermeable

SKU: BellMedCalMul-900-1 | **Categorías:** [Medición de parámetros de calidad del agua](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		BellProVH-200 Medidor de dureza del agua	Any SKU / Modelo
		BellProVH-300 Medidor portátil de dureza del agua	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO