

MEDIDOR DE LUZ LUX



Características

- Multifunción de retención de datos, retención máxima y ajuste cero
- Frecuencia de muestreo: 2,5 veces por segundo para pantalla digital
- Medición de intensidades de iluminación en Lux o Footcandles
- La fuente de luz de medición incluye todos los ángulos de coseno visibles, tamaño compacto y precisión más alta de bajo costo

SKU: BELL-ML29 | **Categorías:** [Equipamiento ambiental](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Rango	200, 2000, 20000, 200000 Lux 20, 200, 2000, 20000 Footcandles
Precisión	± 3% (calibrado a la lámpara incandescente estándar 2856 K) ± 8% (otra fuente de luz visible)
Sensor	Fotodiodo y filtro de silicio
Desviación del ángulo de las características del coseno	30 ° ± 2% 60 ° ± 6% 80 ° ± 25%
Batería	DC 9V
Dimensiones	185 x 55 x 38 mm
Peso	250 g (con batería)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO