

MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO



Características

- Pantalla de luz de fondo.
- Rango automático y apagado automático.
- Almacenamiento y recuperación Min / Max
- Rango de prueba de 30 a 130 dB.
- Ponderación de frecuencia de A & C.
- Modelos característicos dinámicos rápidos y lentos.
- Dimensiones: 280 x 80 x 32 mm
- Peso: 290 g (con batería)
- Gama dinámica: 50 dB
- Ponderación de frecuencia: A, C

SKU: BELL-MS98 | **Categorías:** [Equipamiento ambiental](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BELL-MS98
Rango	Lo: 30-80 dB
	Med: 50-100 dB
	Hi: 80-130 dB
Precision	± 1.5 dB (ref 94dB @ 1 KHz)
Resolución	0.1 dB
Micrófono	Micrófono de condensador Electret de 1/2 pulgada
Ponderación de frecuencia	A, C
Salida analógica DC	10mV / dB, impedancia aprox. 100 ohmios
Gama dinámica	50 dB
Rango de frecuencia	20 Hz-8 KHz
Batería	DC 9V
Dimensiones	280 x 80 x 32 mm
Peso	290 g (con batería)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO