

MEDIDOR DE NIVEL POR RADAR



SKU: B-01-04-03-0600 | **Categorías:** [Medidor de nivel por radar](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]

Producto,	Medidor de nivel por radar
Modelo,	BellMedNivRad-0600
Del Producto,	B-01-04-03-0600
Rango de medida,	0-30 metros
Solicitud,	Rango de 20 lagos de cardumen
Proceso de conexión,	Hilo de 20 Brida
Temperatura media,	-40 a 84,83 °C
Presión de proceso,	Presión normal
Exactitud,	± 3 mm
Grado de protección,	IP67
Rango de frecuencia,	26 GHz
Salida de señal,	4-20 mA
Modbus,	RS485
Fuente de alimentación,	DC 6-24 V

[/vc_table][vc_column_text]

Introducción

El medidor de nivel por radar B-01-04-03-0600 es una solución segura incluso en condiciones extremas de proceso (presión, temperatura) y vapores. También se puede utilizar en aplicaciones higiénicas para la medición de nivel sin contacto. Las versiones están disponibles para diferentes industrias, como agua / aguas residuales, la industria alimentaria, ciencias de la vida o la industria de procesos.

COTECNO

COTECNO