

## MEDIDOR DE PH IMPERMEABLE CP-411



- Utilizado para mediciones de temperatura, mV (potencial redox) y pH.
- Grande fácil de leer pantalla LCD permite la lectura simultánea de la función de medición y un valor de temperatura.
- Cubierta impermeable (IP-66) permite trabajar en condiciones difíciles.
- Pequeño tamaño y bajo peso hacen trabajando en el campo más sencillo.
- Dos tipos de fuente de alimentación, batería o adaptador de alimentación opcional, permiten trabajar en el campo o el trabajo de larga duración en laboratorio.
- Calibración del electrodo de pH: 1 □ 3 puntos.
- Detección de almacenador intermedio automático 4.00; pH 7.00, 9.00. (Opcionalmente en el momento de ordenar 4,00 7.00 pH 10.00;)
- Compensación automática de temperatura.
- Según el electrodo de pH tipo de conexión puede utilizarse para mediciones de agua potable, aguas residuales, carne, queso, pastas, suelo etc.
- Amplia gama de la medida de temperatura (-20 ° c □ 199,9 ° c) • equipado con independiente sensor de temperatura de acero inoxidable (Pt-1000B).
- Fácil de usar.
- Trabajo de larga duración de 1 batería.
- Automático es seguro apagar la función de la batería.
- 24 meses de garantía para el metro.

<b>Función</b>	<b>el pH de la</b>	<b>MV</b>	<b>° C</b>
<b>Rango</b>	0.00 , 14.00 pH	± 1999.9 mV	-50.0 , 199,9 ° C
<b>Resolución</b>	0.01 pH	1 mV	0,1 ° C
<b>Precisión (□ 1 dígito)</b>	±0.01 pH *	± 1 mV	±0,2 ° C *
<b>Impedancia de entrada</b>	1012en	1012en	-
<b>A la temperatura. rango de compensación</b>	-5 , 110,0 ° C	-	-
<b>Energía</b>	batería 9V adaptador de alimentación 12 V		
<b>Dimensiones (mm) / peso</b>	L = 149, W = 82, H = 22/210 g		

**SKU:** BELLCP-411 | **Categorías:** [Serie 410](#), [Serie 410](#) |

COTECNO

COTECNO