

MEDIDOR DE PRESIÓN DE LODO DE UNIÓN BELLTRONIC



SKU: B-01-16-01-01-0700 | **Categorías:** [Sistemas de Presión de Lodo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Medidor de Presión de Lodo de Unión Belltronic B-01-16-01-01-0700**[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Descripción del Medidor de Presión de Lodo de Unión Belltronic B-01-16-01-01-0700:**

- Los medidores Belltronic brindan lecturas rápidas y precisas de sus equipos. Los medidores de tubería vertical proporcionan una visualización rápida y precisa de la presión de la bomba. Las aplicaciones principales son para tuberías verticales y para su montaje en bombas de lodo. Este estilo de manómetro ha estado en servicio durante muchos años y ha demostrado ser una forma resistente, confiable y segura de monitorear la presión de la bomba.
- Intercambiable con medidores tipo Cameron.
- Rango de temperatura -20 a 250 (-29 a 121).
- Modelos de 3 manómetros que ofrecen una multitud de tamaños, rangos de presión y conexiones de sub-extremos.
- Conexiones de sub-extremos de acero, acero inoxidable o bronce.
- Marque los rangos en PSI, BAR, KGC y KPA.
- Los calibres modelo 8 ofrecen una unidad de medida doble.
- Estuches fabricados con aluminio.
- Gas agrio y charpy disponibles.
- Los subs con bridas pueden tener incrustaciones de iniconel o de acero inoxidable
- Extremo de unión Hummer y conexiones de brida.
- Adaptadores de alta presión recubiertos de Xylan.
- Tapón de presión en la parte trasera para mayor seguridad.

Especificaciones Técnicas Principales del Medidor de Presión de Lodo de Unión Belltronic

B-01-16-01-01-0700:	[vc_column_text][vc_table vc_table_theme="classic_blue"]No%20de%20Parte,Modelo,[align-center]Descripci%C3%B3n%20y%20Par%C3%A1metros%20T%C3%A9cnicos[align-center]200-8,[align-center]B-01-16-01-01-0500,[align-center]Tama%C3%B1os%20de%20esfera%3A%20esferas%20de%208-1%20%2F%208%20%22%20(206%20mm)%0APrecisi%C3%B3n%3A%20C2%B1%201%2C6%25%20del%20rango%20completo%0ARoscado%3A%202%20%22LPT%20macho%20con%201%22%20LPT%20hembra%0ARango%20de%20presi%C3%B3n%3A%207MPa%2C%2014MPa%2C%2021MPa%2C%2025MPa%2C%2035MPa%2C%2040MPa%2C%2060MPa%2C%2080MPa%2C%20100MPa%2C%20120MPa%20y%20160MPa%2C%201%2C000%20PSI%2C%201500PSI%203%2C000%20PSI.%205%2C000%20PSI%2C%206%2C000%20PSI%2C%2010%2C000%20PSI%2C%2015%2C000%20PSI%20y%2020%2C000PSI%2C%2070%20Bar%2C%20140%20Bar%2C%20210%20Bar%2C%20350Bar%2C%20420%20Bar%2C%20700Bar%2C%201.040%20Bar%20y%201.400%20Bar%0ATama%C3%B1o%3A%206.5%20%22%C3%97%206%22%20%C3%97%2010.2%20%22%22%20(16.5%20%C3%97%2015%20%C3%97%2026%20cm)%0APeso%3A%2011%20libras%20(10%20kg)[align-center]200-8U,[align-center]B-01-16-01-01-0600,[align-center]Tama%C3%B1os%20de%20esfera%3A%20esferas%20de%20206%20mm%20(8-1%20%2F%208%20%22)%0APrecisi%C3%B3n%3A%20C2%B1%201%2C6%25%20del%20rango%20completo%0ARoscado%3A%20UNION%2C%202%20%E2%80%9DFIG.1502%20Macho%20UNION%2C%202%E2%80%9D%20FIG.2002%20Macho%20UNION%2C%202%20%E2%80%9DFIG.2202%20Macho%20UNION%2C%203%E2%80%9D%20FIG.1502%20Macho%20UNION%2C%203%20%E2%80%9DFIG.1502%20Hembra%0ARango%20de%20presi%C3%B3n%3A%207MPa%2C%2014MPa%2C%2021MPa%2C%2025MPa%2C%2035MPa%2C%2040MPa%2C%2060MPa%2C%2080MPa%2C%20100MPa%2C%20120MPa%20y%20160MPa%201%2C000%20PSI%2C%201500PSI%203%2C000%20PSI.%205%2C000%20PSI%2C%206%2C000%20PSI%2C%2010%2C000%20PSI%2C%2015%2C000%20PSI%20y%2020%2C000PSI%2070%20Bar%2C%20140%20Bar%2C%20210%20Bar%2C%20350Bar%2C%20420%20Bar%2C%20700Bar%2C%201.040%20Bar%20y%201.400%0ATama%C3%B1o%20de%20la%20barra%3A%206.5%20%22%C3%97%206%22%20%C3%97%2010.2%20%22(16.5%20%C3%97%2015%20%C3%97%2026%20cm)%20Peso%3A%2033%20lb%20(15%20kg)[align-center]200-8F,[align-center]B-01-16-01-01-0700,[align-center]Tama%C3%B1os%20de%20esfera%3A%20esferas%20de%208-1%20%2F%208%20%22(206%20mm)%20Precisi%C3%B3n%3A%20C2%B1%201%2C6%25%20del%20rango%20completo%0ARoscado%3A%20BRIDA%2C%201.81%2C%20RJ%2C%20BX-151%0ABRIDA%2C%202.06%2C%20RJ%2C%20R-24%0ABRIDA%2C%202.06%2C%20RJ%2C%20BX-152%20BRIDA%2C%203.12%2C%20RJ%2C%20R-35%0ARango%20de%20presi%C3%B3n%3A%207MPa%2C%2014MPa%2C%2021MPa%2C%2025MPa%2C%2035MPa%2C%2040MPa%2C%2060MPa%2C%2080MPa%2C%20100MPa%2C%20120MPa%20y%20160MPa%2C%201%2C000%20PSI%2C%201500PSI%203%2C000%20PSI.%205%2C000%20PSI%2C%206%2C000%20PSI%2C%2010%2C000%20PSI%2C%2015%2C000%20PSI%20y%2020%2C000PSI%2C%2070%20Bar%2C%20140%20Bar%2C%20210%20Bar%2C%20350Bar%2C%20420%20Bar%2C%20700Bar%2C%201.040%20Bar%20y%201.400%20Bar%0ATama%C3%B1o%3A%206.5%20%22%C3%97%206%22%20%C3%97%2010.2%20%22(16.5%20%C3%97%2015%20%C3%97%2026%20cm)%0APeso%3A%2033%20libras%20(15%20kg)[/vc_table][[/vc_column]][/vc_row]
----------------------------	---

INFORMACIÓN ADICIONAL

Manómetros - Presición (%) [1.6](#)

COTECNO