

## MEDIDOR DE RESISTIVIDAD EC-230 PARA PRUEBAS DE AGUA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Pruebas de Agua](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles](#)

Características :

- Pantalla LCD grande para parámetros duales.
- Carcasa a prueba de salpicaduras, IP65.
- Compensación automática o manual de la temperatura.
- Indicación de batería baja.

Aplicaciones:

- Agua del hogar.
- Agua industrial.
- Agua de acuicultura.
- Piscina.

Información sobre pedidos :

- 168230-01 Medidor de resistividad EC-230.

Especificaciones:

- Rango : 0 ~ 20.00M $\Omega$ .
- Precisión:  $\pm 1\%$ ,  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ .
- Temp. compensación : Auto.
- Pantalla: LCD.
- Potencia: DC 9V.

Cada unidad incluye un electrodo, el estuche de transporte es opcional.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO