


## **MEDIDORES DE SECADO ZTK 2060 - 2062**



**SKU:** N / A | Categorías: Propiedades de Secado |



## **GALERÍA DE IMÁGENES**







### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### Medidores de Secado ZTK 2060 - 2062

- Medidor para probar materiales de recubrimiento y rellenos para propiedades de secado, contracción, grietas de barro, agrietamiento y porosidad.
- Facil de manejar.
- Resultados confiables.
- Fácil de limpiar.

×

Versiones Modelo	Descripción
------------------	-------------

Medidor de secado ZTK 2060 con rango de prueba de 0 mm - 3.0 mm (0 "- 0.12"), graduación de 0.1 mm (3.94 mil) y área de prueba de 300 mm x 60 mm (11.81 "x 2.36")

Medidor de secado ZTK 2061 con rango de prueba de 0 mm - 2.0 mm (0 "- 0.8"), graduación de

0.1 mm (3.94 mil) y área de prueba de 200 mm x 60 mm (7.87"x 2.36")ZTK

2062 Medidor de secado ZTK 2062 con rango de prueba, graduación y área de prueba por requerimiento

Incluye:

x 1 medidor

1 raspador

1 certificado de manufactura

× 1 estuche de carga

## Opción Modelo Descripción

ACC597 calibración y certificación de un medidor de secado (incluye certificado de calibración)

Material del medidor aluminio rojo de acabado duro resistente a los solventes

Material del raspador acero inoxidable endurecido

Garantía 2 años



# INFORMACIÓN ADICIONAL