

## METALLISCANNER™ M40



MetalliScanner™ m40 detecta rápida y fácilmente el metal en madera, paneles de yeso, paneles, baldosas, estuco, yeso, hormigón y otras superficies no metálicas. Localiza metal ferroso (magnético) de hasta 4 pulgadas (10 cm) de profundidad y de metal no ferroso (no magnético) de hasta 2 pulg. (51 mm) de profundidad.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Detectores de Metal](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MetalliScanner™ m40 soluciona el problema muy difícil de encontrar las vigas entre el listón y las paredes de yeso. Trabaja encontrando el patrón de los clavos que fijan la tira de madera a la viga.

MetalliScanner™ m40 encuentra plomería, conductos, barras de refuerzo, clavos y tornillos en sus paredes, pisos y techo, y es ideal para escanear la madera reciclada para metales ocultos.

MetalliScanner™ m40 tiene dos posiciones de lectura, cada una con LED's progresivos. Al acercarse a un objeto de metal los LED rojos se encenderán progresivamente desde la parte inferior hacia arriba. El sensor azul iluminado y el tono de audio indica la presencia de metal.

- Utilice Pinpoint Scan (escaneo de precisión) para localizar objetos metálicos pequeños como tornillos y clavos
- Utilice Wide Scan para detectar metales en paredes o hormigón
- El conjunto de las luces LED's indica la intensidad de la señal

## CARACTERÍSTICAS



## RECURSOS

[Ficha técnica m40](#)

[Instrucciones m40](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO