

## MEZCLADOR DE MICROPLACAS



### Características

- Operación continua
- Regulación de velocidad continua del motor
- Motor DC sin escobillas, bajo ruido de funcionamiento y larga vida útil
- Amplia gama de accesorios, fácil instalación y reemplazo.
- El mezclador de microplacas compacto y universal es adecuado para recipientes pequeños y microplacas de 96

**SKU:** BellMezcMicropla | **Categorías:** [Mezcladores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



Pinza para microplacas



Placa superior universal y adaptador de tubo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMezcMicropla
Modo de agitación	Orbital
Diámetro orbital	4.5mm
Peso máximo de agitación (con accesorios)	0.5kg
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Entrada de motor	18W
Salida de motor	10W
Rango de velocidad	0~1500rpm
Pantalla de velocidad	Escala
Temperatura ambiente	5~40°C
Humedad relativa	0.8
Tipo de protección	IP21
Consumo de energía	20W
Fuente de poder	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño externo (W*D*H)	260*150*80mm
Tamaño de embalaje (W*D*H)	350*210*180mm
Peso Bruto	3kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO